

品番 : EA715C-10

品名 : 2.1kg(0.01g) 電子天秤



販売価格	84,000円(税抜) / 92,400円(税込)		
カタログ価格	84,000円(税抜) / 92,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/09 12:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	GF-2000
秤量	2100g	最小目盛(計数可能最小単重)	0.01g
機能	個数モード、動物計量、パーセントモード等	電源	AC100V(50/60Hz)
載皿サイズ	165×165mm	計量皿材質	SUS316
個数モード	計数可能最小単位質量:0.01g サンプル数:10、25、50または100個	パーセントモード	100%登録最小質量:1.00g パーセント最小表示:0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)
サイズ	210(W)×317(D)×86(H)mm	重量	約4.3kg
表示書換時間	5回/秒または10回/秒	動作温度・湿度範囲	5℃~40℃、85% R.H.以下(結露しないこと)

データをWindowsに取り込める特製ソフト付(RS-232C標準装備)

応答速度約1秒計量センサーシステムSHS<Super Hybrid Sensor>搭載

自己点検機能、GLP・GMP・GCP・ISO対応出力

g(グラム)、個数、%、カラット、もんめ計量モード

オートパワーオン・オフ

ケーブルは別売です。

代替品



品番 EA715C-10A
コメント 水平だし機構の変更

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.