

品番 : EA715C-32

品名 : 1.2kg(0.1g) 電子天秤



販売価格	34,800円(税抜) / 38,280円(税込)		
カタログ価格	34,800円(税抜) / 38,280円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/17 18:29現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0759ページ		



仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	EK-1200i
秤量	1200g	最小目盛	0.1g
電源	AC100V(ACアダプタ)	機能	「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能
載皿サイズ	170(W)×133(D)mm	材質	計量皿:SUS304
サイズ	190(W)×218(D)×53(H)mm	重量	約1.5kg
個数モード	最大計測数: 12000個 計数可能最小単位質量: 0.1g	パーセントモード	100%登録最小質量: 10g パーセント最小表示: 0.10%
サンプル数	5, 10, 25, 50 または100個	再現性(標準偏差)	0.1g
直線性	±0.1g	感度ドリフト	±20ppm/°C (10°C~30°C)
表示	7セグメント液晶表示 バックライト付き (文字高16mm)	表示書換時間	10回/秒
使用温湿度範囲	-10°C~40°C、85%RH以下 (結露しないこと)	バッテリー動作時間	約9時間 (バックライトオフ時)
校正分銅(出荷時設定)	1200g		
RS-232Cインターフェイス内蔵			
g・%・個数の3モード切換表示			

バックライト付大型液晶

ACAI(計数精度自動向上機能)搭載

GLP・GMP・GCP・ISO対応出力

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.