

品番 : EA715C-3A

品名 : 1.2kg(0.1g) 電子天秤



販売価格	39,800円(税抜) / 43,780円(税込)		
カタログ価格	39,800円(税抜) / 43,780円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/22 21:38現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	EK-1200i
秤量	1200g	最小目盛	0.1g
個数モード	最大計測数: 12,000個 計数可能最小単位質量: 0.1g サンプル数: 5、10、25、50または100個	パーセントモード	100%登録最小質量: 10g パーセント最小表示: 0.1%
電源	AC100V (ACアダプター)	載皿サイズ	170(W)×133(D)mm
計量皿材質	SUS304	サイズ	190(W)×218(D)×53(H)mm
重量	約1.5kg	バッテリー動作時間	約9時間(バックライトオフ時)
表示書換時間	10回/秒	表示	7セグメント液晶表示バックライト付き (文字高 16 mm)
動作温度・湿度範囲	-10℃~40℃、85% R.H.以下 (結露しないこと)		

コンパクトで高分解能

g・%・個数の3モード切替表示

バックライト付大型液晶

「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付

ACAI(計数精度自動向上機能)搭載

GLP・GMP・GCP・ISO対応出力

RS-232Cインターフェイス付(ケーブル別売)

代替品

	<p>品番 EA715C-32</p> <p>コメント 品番整理</p>
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.