

品番 : EA715C-47

品名 : 3100g( 0.1g) 電子天秤



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 29,400円(税抜) / 32,340円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 29,400円(税抜) / 32,340円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/06/17 18:30現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0759ページ                      |      |   |



#### 仕様

|        |                                 |             |                                  |
|--------|---------------------------------|-------------|----------------------------------|
| メーカー   | エー・アンド・デイ                       | 型番          | EJ-3000B                         |
| 秤量     | 3100g                           | 最小目盛        | 0.1g                             |
| 載皿サイズ  | 140(W)×127(D)mm(角皿)             | 電源          | ACアダプター(付属)、または単3乾電池×4個(別売)      |
| サイズ    | 190(W)×208(D)×59(H)mm           | 機能          | 「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能        |
| 材質     | 計量皿の材質:SUS304                   | 重量          | 1070g                            |
| 個数モード  | 最大計測数:31000個<br>計数可能最小単位質量:0.1g | パーセントモード    | 100%登録最小質量:10g<br>パーセント最小表示:0.1% |
| 付属品    | 取扱説明書、ACアダプター                   | 再現性(標準偏差)   | 0.1g                             |
| 直線性    | ±0.2g                           | 感度ドリフト      | ±20ppm/°C (10°C~30°C)            |
| サンプル数  | 5、10、25、50 または100個              | 表示          | 7セグメント液晶表示 バックライト付き<br>(文字高16mm) |
| 表示書換時間 | 10回/秒                           | 使用温湿度範囲     | -10~40°C、85%RH以下(結露しないこと)        |
| 電池動作時間 | 約70時間(バックライトオフ時・アルカリ電池使用時)      | 校正分銅(出荷時設定) | 3000g                            |
| 応答速度   | 計量値が安定すると、液晶表示部左上               |             |                                  |

に安定マーク(○)が点灯します。  
計量値を読み取るのに適した状態であることを示します。  
被計量物を載せてから安定マークが点灯するまでの早さをご覧ください。

ACAI(計数精度自動向上機能)搭載

4台まで積み重ねて収納可能

g・個数・%、3つの表示が切換え可能

バックライト付き、文字高16mmの大型液晶

ベーシックモデル

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.