

品番：EA715C-5A

品名：12kg(1.0g) 電子天秤



販売価格	41,800円(税抜)／ 45,980円(税込)		
カタログ価格	41,800円(税抜)／45,980円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/05/21 16:02現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	EK-12ki
秤量	12kg	最小目盛	1g
個数モード	最大計測数:12,000個 計数可能最小単位質量:1g サンプル数:5、10、25、50または100個	パーセントモード	100%登録最小質量:100g パーセント最小表示:0.1%
電源	AC100V (ACアダプター)	載皿サイズ	170(W)×133(D)mm
計量皿材質	SUS304	サイズ	190(W)×218(D)×53(H)mm
重量	約1.5kg	バッテリー動作時間	約9時間(バックライトオフ時)
表示書換時間	10回/秒	表示	7セグメント液晶表示バックライト付き (文字高 16 mm)
動作温度・湿度範囲	-10℃～40℃、85% R.H.以下 (結露しないこと)		
コンパクトで高分解能			
g・%・個数の3モード切換表示			
バックライト付大型液晶			
「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付			

ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
GLP・GMP・GCP・ISO対応出力
RS-232Cインターフェイス付(ケーブル別売)

代替品

	品番 EA715C-36 コメント 品番整理
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.