

品番：EA715CA-16

品名：220g(0.001g) 電子天秤



販売価格	64,000円(税抜) / 70,400円(税込)		
カタログ価格	64,000円(税抜) / 70,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/01/24 14:21現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0759ページ		



仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	FX-200i
秤量	220g	最小目盛	0.001g
機能	個数計測、動物計量、パーセント表示、統計演算など	電源	ACアダプタ(AC100V)
載皿サイズ	φ 130mm	サイズ	193(W)×262.5(D)×84.5(H)mm
材質	計量皿:SUS304	重量	約2.5kg
個数モード	最小単位質量:0.001g サンプル数:5・10・25・50または100個	パーセントモード	最小100%質量:0.100g パーセント最小表示:0.01%・0.1% ・1%(100%質量により自動切替)
最大表示	220.84g	再現性(標準偏差)	0.001.G
直線性	±0.002g	安定所要時間	約1秒
感度ドリフト	±2ppm/°C	内蔵分銅	なし
時計機能	なし	表示書換周期	5回/秒、10回/秒または20回/秒
使用温湿度範囲	5°C~40°C、85%RH以下(結露しないこと)	表示モード	g(グラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)
カラット	ひょう量:1100ct 最小表示:0.005ct	もんめ	ひょう量:58mom 最小表示:0.0005mom

使用可能な外部校正分銅	200g 100g 50g	通信機能	RS-232C
付属品	ACアダプタ、小型風防(EA715CA-16のみ)、保護カバー	表示	7セグメントLCD(文字高:13.5mm)

RS232Cインターフェイス内蔵(ケーブル別売)

充電式バッテリー(別売)で電源のない場所でも使用できます。
(初回、交換時はメーカーでの別途取付が必要)

小型風防が付いています。

ハウジングの上ケースにアルミダイキャスト、下ケースにはステンレススチールを採用

コンパクトで扱いやすいB5サイズ

計量値を統計処理し、結果を表示・出力する統計演算機能

計量値をUSB経由でパソコンに送信可能

g(グラム)、pcs(個数)、%、ct(カラット)、mom(もんめ)の計量モード

GLP・GMP・GCP・ISO対応出力

コンパレータ表示・ブザー付(音量約40dB<本体正面1mでの測定>)

つり下げ計量が可能となる床下ひょう量金具付

防塵・防滴(IP65)
粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適

計量値の平均値をホールドすることができ、動物も正しく量ることができます。

代替品

品番	EA715CA-91
コメント	仕様をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.