

品番：EA715CA-19

品名：520g(0.001g) 電子天秤(小型風防付)



販売価格	79,000円(税抜) / 86,900円(税込)		
カタログ価格	79,000円(税抜) / 86,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/17 18:28現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0759ページ		




仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	FX-500i
秤量	520g	最小目盛	0.001g
機能	個数計測、動物計量、パーセント表示、統計演算など	電源	ACアダプタ(AC100V)
載皿サイズ	φ 130mm	サイズ	193(W)×262.5(D)×84.5(H)mm
材質	計量皿:SUS304	重量	約2.5kg
個数モード	最小単位質量:0.001g サンプル数:5・10・25・50または100個	パーセントモード	最小100%質量:0.100g パーセント最小表示:0.01%・0.1% ・1%(100%質量により自動切替)
最大表示	520.084g	再現性(標準偏差)	0.001.G
直線性	±0.002g	安定所要時間	約1秒
感度ドリフト	±2ppm/°C	内蔵分銅	なし
時計機能	なし	表示書換周期	5回/秒、10回/秒または20回/秒
使用温湿度範囲	5°C~40°C、85%RH以下(結露しないこと)	表示モード	g(グラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)
カラット	ひょう量:2600ct 最小表示:0.005ct	もんめ	ひょう量:138mom 最小表示:0.0005mom

使用可能な外部校正分銅	500g 400g 300g 200g 100g 50g	通信機能	RS-232C
付属品	ACアダプタ、小型風防、保護カバー		
RS232Cインターフェイス内蔵(ケーブル別売)			
小型風防が付いています。			
ハウジングの上ケースにアルミダイキャスト、下ケースにはステンレススチール			
コンパクトで扱いやすいB5サイズ			
計量値をUSB経由でパソコンに送信可能			
LAN上のパソコンと双方向通信を行い、複数の天秤のデータを1台のパソコンに取り込むことが可能			
コンパレータ表示・ブザー付 (音量約40dB<本体正面1mでの測定>)			
つり下げ計量が可能となる床下ひょう量金具付			

代替品

	品番	EA715CA-93
	コメント	仕様をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.