品番: EA715CA-19

品名:520g(0.001g) 電子天秤



販売価格	79,000円 (税抜)/86,900円(税込)				
カタログ価 格	79,000円(税抜)/86,900円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/27 02:31現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログ ページ	0771ページ				









仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	FX-500i
秤量	520g	最小目盛	0.001g
機能	個数計測、動物計量、パーセント表示、 統計演算など	電源	ACアダプタ(AC100V)
載皿サイズ	φ130mm	サイズ	193(W)×262.5(D)×84.5(H)mm
材質	計量皿:SUS304	重量	約2.5kg
個数モード	最小単位質量:0.001g サンプル数:5·10·25·50または100 個	パーセントモード	最小100%質量:0.100g パーセント最小表示:0.01%・0.1% ・1%(100%質量により自動切替)
最大表示	520.084g	再現性(標準偏差)	0.001.G
直線性	±0.002g	安定所要時間	約1秒
感度ドリフト	±2ppm/°C	内蔵分銅	なし
時計機能	なし	表示書換周期	5回/秒、10回/秒または20回/秒
使用温湿度範囲	5℃~40℃、85%RH以下(結露しない こと)	表示モード	g(グラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)
カラット	ひょう量:2600ct 最小表示:0.005ct	もんめ	ひょう量:138mom 最小表示:0.0005mom

使用可能な外部校正分 銅	500g 400g 300g 200g 100g 50g	通信機能	RS-232C			
RS232Cインターフェイス内蔵(ケーブル別売)						
充電式バッテリー(別売)で電源のない場所でも使用できます。(初回・交換時はメーカーでの取付が必要)						
小型風防が付いています。						
ハウジングの上ケースにアルミダイキャスト、下ケースにはステンレススチール						
コンパクトで扱いやすいB5サイズ						
計量値をUSB経由でパソコンに送信可能						
LAN上のパソコンと双方向通信を行い、複数の天秤のデータを1台のパソコンに取り込むことが可能						
コンパレータ表示・ブザー付(音量約40dB<本体正面1mでの測定>)						

株式会社エスコ

つり下げ計量が可能となる床下ひょう量金具付

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.