


品番：EA715CA-62

品名：[電子天秤用] ミニプリンタ(A&D製)



販売価格	48,000円(税抜) / 52,800円(税込)		
カタログ価格	48,000円(税抜) / 52,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/30 14:28現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0759ページ		



仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	AD-8126
仕様	ミニプリンタ	重量	約470g
電源	ACアダプター(付属)	用紙サイズ	紙幅57.5mm
印字方式	インパクト式ドットマトリクス	適合機種	EA715CA-16・-17・-18・-19・-21・-22 旧EA715CA-31~41
文字仕様	(5+1)×8 約1.62(W)×2.4(H)mm	印字速度	約2.5行/秒
印字文字数	24文字/行	付属品	インクリボン(1個)、プリンタ用普通紙(1巻)、ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、取扱説明書、RS-232Cケーブル
紙送速度	約5行/秒	使用温湿度範囲	0~40℃、35~85%RH(結露しないこと)
保存温湿度範囲	-20~60℃、10~90%RH(結露しないこと)	サイズ	106(W)×180(D)×88(H)mm
ケーブル長	2m		

はかり側から出力された内容のみをプリントします。
日付時刻印字・インターバル印字・プリンタ側からのプリント指示などの機能はありません。

※このプリンタには時計機能がありません。時計機能の無い天びん・はかりではGLP/GMP出力は出来ません。GLP/GMP出力が必要な場

合は、EA715CA-63をご使用ください。

ドットマトリクス印字により、印字内容が鮮明で見やすく、また記録の長期保存も可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.