


品番：EA715CA-63

品名：[電子天秤用] マルチプリンタ(A&D製)



販売価格	65,000円(税抜) / 71,500円(税込)		
カタログ価格	65,000円(税抜) / 71,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/30 13:25現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			





仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	AD-8127
仕様	マルチプリンタ	電源	ACアダプター(付属)
用紙サイズ	用紙幅57.5mm	印字方式	インパクト式ドットマトリクス
重量	約500g	適合機種	EA715CA-16・-17・-18・-19・-21・-22・ 旧EA715CA-31~41
文字仕様	7×9ドット 約1.6(W)×3.2(H)mm	印字速度	約1.6行/秒
印字文字数	24文字/行	付属品	インクリボン(1個)、プリンタ用普通紙(1巻)、ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、取扱説明書、RS-232Cケーブル
紙送速度	約4行/秒	使用温湿度範囲	0~40℃、35~85%RH(結露しないこと)
保存温湿度範囲	-20~60℃、10~90%RH(結露しないこと)	サイズ	174(W)×141(D)×87(H)mm
ケーブル長	0.9m	機能	統計演算機能、時計機能、パスワードロック機能、インターバル印字機能、チャート印字機能

便利な液晶パネル付き、計量値の表示・プリンタの状態の確認が可能

テンキーにより、日付時刻設定、ID設定、天びんのリゼロなどのコマンドが可能
高機能ドットインパクトプリンタ
フットスイッチなど、外部接点入力で印字・リゼロが可能
一定時間の間隔での印字(インターバル印字)
計量データの時系列変化(チャート印字)
時計機能付き(日付時刻印字出力可能)
パスワードロック機能(日付・時刻・内部設定変更) ※Ver.3.14以降
日付/時刻/IDを任意のタイミングで印字可能 ・TIMEキーを押す⇒時刻印字 ・DATEキーを押す ⇒日付印字 ・IDキーを押す ⇒ ID印字
ドットマトリクス印字により、印字内容が鮮明で見やすく、また記録の長期保存も可能です。

代替品

	<p>品番 EA715CA-63A コメント 変更点:モデル、印字方式など</p>
	<p>品番 EA715CA-62 コメント 変更点:小型</p>

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.