

品番 : EA715CA-73

品名 : 320g(0.001g) 電子天秤(校正用分銅内蔵型)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 119,000円(税抜) / 130,900円(税込)  |      |   |
| カタログ価格  | 119,000円(税抜) / 130,900円(税込)  |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/06/17 16:47現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0759ページ                      |      |   |




#### 仕様

|           |  |          |   |
|-----------|--|----------|---|
| メーカー      | エー・アンド・デイ                                | 型番       | FZ-300iWP   |
| 秤量        | 320g                                     | 最小目盛     | 0.001g  |
| 載皿サイズ     | φ 130mm                                  | サイズ      | 193(W)×262.5(D)×85.5(H)mm                                     |
| 電源        | ACアダプター(付属)                              | 材質       | 計量皿の材質:SUS304   |
| 防塵・防水     | IP65                                     | 機能       | 統計演算機能  |
| 重量        | 約2.7kg                                   | 表示       | コンパレータ表示  |
| 個数モード     | 最小単位質量:0.001g<br>サンプル数:5・10・25・50または100個 | パーセントモード | 最小100%質量:0.100g<br>パーセント最小表示:0.01%・0.1%<br>・1%(100%質量により自動切替) |
| 付属品       | 取扱説明書、ACアダプター、小型風防、保護カバー                 | 最大表示     | 320.084g  |
| 再現性(標準偏差) | 0.001g                                   | 直線性      | ±0.002g   |
| 安定所要時間    | 約1秒                                      | 感度ドリフト   | ±2ppm/°C  |
| 内蔵分銅      | 有り                                       | 時計機能     | 有り  |
| 表示書換周期    | 5回/秒、10回/秒または20回/秒                       | 使用温湿度範囲  | 5°C~40°C、85%RH以下(結露しないこと)                                     |
| 表示モード     | g(グラム)、PCS(個数)、%(パーセン)                   | カラット     | ひょう量:1600ct   |

|   |                              |             |                             |
|---|------------------------------|-------------|-----------------------------|
|   | ト)、ct(カラット)、mom(もんめ)         |             | 最小表示:0.005ct                |
| もんめ                                     | ひょう量:85mom<br>最小表示:0.0005mom | 使用可能な外部校正分銅 | 300g<br>200g<br>100g<br>50g |
| 通信機能                                    | RS-232C                      |             |                             |
| ブザー付(音量約40dB:本体正面1mでの測定)                |                              |             |                             |
| 校正用分銅内蔵型                                |                              |             |                             |
| コンパクトで扱いやすいB5サイズ                        |                              |             |                             |
| 粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適                 |                              |             |                             |
| ハウジングの上ケースにアルミダイキャスト、下ケースにはステンレススチールを採用 |                              |             |                             |
| 計量値を統計処理し、結果を表示・出力する統計演算機能              |                              |             |                             |
| アクリル製小型風防付                              |                              |             |                             |
| RS232Cインターフェイス内蔵(ケーブル別売)                |                              |             |                             |
| GLP・GMP・GCP・ISO対応出力                     |                              |             |                             |
| ワンタッチで校正終了、いつでも精度の高い計量が可能です。            |                              |             |                             |
| つり下げ計量が可能となる床下ひょう量金具付                   |                              |             |                             |

#### 代替品

|   |             |                |
|---|-------------|----------------|
|  | <b>品番</b>   | EA715CC-300    |
|   | <b>コメント</b> | 違い:防水防塵無し、秤量など |

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.