品番: EA715CA-75

品名: 2200g(0.01g) 電子天秤(校正用分銅内蔵型)



販売価格	109,000円(税抜)/119,900円(税込)				
カタログ価格	109,000円(税抜)/119,900円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/27 02:32現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0771ページ				











## 仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	FZ-2000iWP
秤量	2200g	最小目盛	0.01g
載皿サイズ	φ150mm	サイズ	193(W)×262.5(D)×85.5(H)mm
電源	ACアダプター(付属)	材質	計量皿の材質:SUS304
防塵·防水	IP65	機能	統計演算機能
重量	約2.7kg	表示	コンパレータ表示
個数モード	最小単位質量:0.01g サンプル数:5·10·25·50または100 個	パーセントモード	最小100%質量:1.00g パーセント最小表示:0.01%·0.1% ·1%(100%質量により自動切替)
付属品	取扱説明書、ACアダプター、小型風防、保護カバー	最大表示	2200.84g
再現性(標準偏差)	0.01g	直線性	±0.02g
安定所要時間	約1秒	感度ドリフト	±2ppm/℃
内蔵分銅	有り	時計機能	有り
表示書換周期	5回/秒、10回/秒または20回/秒	使用温湿度範囲	5℃~40℃、85%RH以下(結露しない こと)
表示モード	g(グラム)、PCS(個数)、%(パーセン	カラット	ひょう量:11000ct

	ト)、ct(カラット)、mom(もんめ)		最小表示:0.05ct			
もんめ	ひょう量:586mom 最小表示:0.005mom	使用可能な外部校正分 銅	2000g 1000g 500g			
通信機能	RS-232C					
ブザー付(音量約40dB:本体正面1mでの測定)						
校正用分銅内蔵型						
コンパクトで扱いやすいB5サイズ						

粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適

ハウジングの上ケースにアルミダイキャスト、下ケースにはステンレススチールを採用

計量値を統計処理し、結果を表示・出力する統計演算機能

アクリル製小型風防付

RS232Cインターフェイス内蔵(ケーブル別売)

GLP·GMP·GCP·ISO対応出力

ワンタッチで校正終了、いつでも精度の高い計量が可能です。

つり下げ計量が可能となる床下ひょう量金具付

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.