

品番：EA715CA-76

品名：3200g(0.01g) 電子天秤(校正用分銅内蔵型)



販売価格	119,000円(税抜) / 130,900円(税込)		
カタログ価格	119,000円(税抜) / 130,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/17 16:46現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0759ページ		




仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	FZ-3000iWP
秤量	3200g	最小目盛	0.01g
載皿サイズ	φ 150mm	サイズ	193(W)×262.5(D)×85.5(H)mm
電源	ACアダプター(付属)	材質	計量皿の材質:SUS304
防塵・防水	IP65	機能	統計演算機能
重量	約2.7kg	表示	コンパレータ表示
個数モード	最小単位質量:0.01g サンプル数:5・10・25・50または100個	パーセントモード	最小100%質量:1.00g パーセント最小表示:0.01%・0.1% ・1%(100%質量により自動切替)
付属品	取扱説明書、ACアダプター、小型風防、保護カバー	最大表示	3200.84g
再現性(標準偏差)	0.01g	直線性	±0.02g
安定所要時間	約1秒	感度ドリフト	±2ppm/°C
内蔵分銅	有り	時計機能	有り
表示書換周期	5回/秒、10回/秒または20回/秒	使用温湿度範囲	5°C~40°C、85%RH以下(結露しないこと)
表示モード	g(グラム)、PCS(個数)、%(パーセン	カラット	ひょう量:16000ct

	ト)、ct(カラット)、mom(もんめ)		最小表示:0.05ct
もんめ	ひょう量:853mom 最小表示:0.005mom	使用可能な外部校正分銅	3000g 2000g 1000g 500g
通信機能	RS-232C		
ブザー付(音量約40dB:本体正面1mでの測定)			
校正用分銅内蔵型			
コンパクトで扱いやすいB5サイズ			
粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適			
ハウジングの上ケースにアルミダイキャスト、下ケースにはステンレススチールを採用			
計量値を統計処理し、結果を表示・出力する統計演算機能			
アクリル製小型風防付			
RS232Cインターフェイス内蔵(ケーブル別売)			
GLP・GMP・GCP・ISO対応出力			
ワンタッチで校正終了、いつでも精度の高い計量が可能です。			
つり下げ計量が可能となる床下ひょう量金具付			

代替品

	品番	EA715CC-310
	コメント	違い:防水防塵無し、秤量など

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.