

品番：EA715CA-96

品名：3200g(0.01g) 電子天秤



販売価格	74,000円(税抜) / 81,400円(税込)		
カタログ価格	74,000円(税抜) / 81,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/17 18:27現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	FX-3202
秤量	3200g	最小目盛	0.01g
機能	個数計測、動物計量、パーセント表示、統計演算など	電源	ACアダプタ(AC100V)
載皿サイズ	φ 150mm	サイズ	193(W)×262.5(D)×85.5(H)mm
材質	計量皿:SUS304	重量	約2.5kg
個数モード	最小単位質量:0.01g サンプル数:5・10・25・50または100個	パーセントモード	最小100%質量:1.00g パーセント最小表示:0.01%・0.1% ・1%(100%質量により自動切替)
最大表示	3200.84g	再現性(標準偏差)	0.01g
直線性	±0.02g	安定所要時間	約1秒
感度ドリフト	±2ppm/°C	内蔵分銅	なし
時計機能	なし	表示書換周期	5回/秒、10回/秒または20回/秒
使用温湿度範囲	5°C~40°C、85%RH以下(結露しないこと)	表示モード	g(グラム)、mg(ミリグラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、DS(比重)
カラット	ひょう量:16000ct 最小表示:0.05ct	もんめ	ひょう量:853mom 最小表示:0.005mom

使用可能な外部校正分銅	3000g 2000g 1000g 500g	通信機能	RS-232C
付属品	ACアダプタ、保護カバー		
g(グラム)、pcs(個数)、%、ct(カラット)、mom(もんめ)の計量モード			
RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備			
コンパクトで扱いやすいB5サイズ			
ハウジングの上ケースにはアルミダイキャスト、下ケースにはステンレススチールを採用。軽くて丈夫			
GLP・GMP・GCP・ISO対応出力			
コンパレータ表示・ブザー付(音量約40dB:本体正面1mでの測定)			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.