

品番：EA715CB-11A

品名：5,000g(2.0g) 防滴型デジタルはかり



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 7,590円(税抜) / 8,349円(税込) | | |
| カタログ価格 | 7,590円(税抜) / 8,349円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/30 14:35現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0760ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------|---|--------|--------------------------------------|
| メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | CS-5000S |
| 秤量 | 5000g | 最小目盛 | 2g |
| 精度 | ±8g | 計量範囲 | 0~5000g |
| 使用温湿度 | -10~40℃、85%RH以下(結露なきこと) | 保存温湿度 | -10~60℃、70%RH以下(結露なきこと、電池は必ず外して下さい。) |
| 表示 | 5桁LCD表示 | オーバー表示 | "EEEE"表示 |
| サイズ | 250(W)×260(D)×108(H)mm | 重量 | 約1900g(電池含む) |
| 材質 | 樹脂 | 電源 | 単2形乾電池×4個(非付属)またはACアダプター(別売) |
| 電池寿命 | 約1800時間(アルカリ電池使用) | 防水保護等級 | IPX2 |
| 機能 | ●オートパワーオフ(5/10/20/30/40/50/60/90分より選択(解除可能)) ●風袋引き | 用途 | 食品、工場関連の商品、部品などの重量の測定に。 |
| 付属品 | ●取扱説明書(保証書付) | | |

消費電力1/3(メーカー比較)

1/2000の高分解能

重力加速度設定を日本国内の16エリアから選択可能

※完全防水ではないので水没すると故障します

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

代替品

| | |
|--|--|
| | 品番 EA715CB-11B コメント 変更点:持ち手部分付き |
|--|--|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.