

品番：EA715CB-11A

品名：5,000g(2.0g) 防滴型デジタルはかり



販売価格	7,590円(税抜) / 8,349円(税込)		
カタログ価格	7,590円(税抜) / 8,349円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/18 03:10現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0760ページ		



仕様

メーカー	カスタム(CUSTOM)	型番	CS-5000S
用途	食品、工場関連の商品、部品などの重量の測定に。	秤量	5000g
最小目盛	2g	精度	±8g
計量範囲	0~5000g	使用温湿度	-10~40℃、85%RH以下(結露なきこと)
保存温湿度	-10~60℃、70%RH以下(結露なきこと、電池は必ず外して下さい。)	表示	5桁LCD表示
オーバー表示	"EEEE"表示	サイズ	250(W)×260(D)×108(H)mm
重量	約1900g(電池含む)	材質	樹脂
電源	単2形乾電池 × 4個(非付属) または ACアダプター(別売)	電池寿命	約1800時間(アルカリ電池使用)
防水保護等級	IPX2	機能	オートパワーオフ(5/10/20/30/40/50/60/90分より選択(解除可能)) 風袋引き

消費電力1/3(メーカー比較)

1/2000の高分解能

重力加速度設定を日本国内の16エリアから選択可能

※完全防水ではないので水没すると故障します

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.