

品番：EA715CB-13A

品名：20kg(10g) 防滴型デジタルはかり



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 7,590円(税抜) / 8,349円(税込) | | |
| カタログ価格 | 7,590円(税抜) / 8,349円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/30 14:35現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0760ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------|---|--------|-----------------------------|
| メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | CS-20KS |
| 秤量 | 20kg | 最小目盛 | 0.01kg(10g) |
| 精度 | ±20g | 計量範囲 | 0~20kg |
| サイズ | 250(W)×260(D)×108(H)mm | 重量 | 約1900g(電池含む) |
| 材質 | 樹脂 | 電源 | 単2電池×4本(別売)またはACアダプター(別売) |
| 電池寿命 | 約1,800時間(アルカリ電池使用時) | 使用温湿度 | 0~+40°C、85%RH以下(但し、結露のないこと) |
| 保存温湿度 | -10~+60°C、70%RH以下(但し、結露のないこと) | 防水保護等級 | IPX2 |
| 機能 | ●風袋機能 ●オートパワーオフ機能(5/10/20/30/40/50/60/90分より選択)(解除可)) | 用途 | 食品、工場関連の商品、部品の重量など |
| 付属品 | ●取扱説明書(保証書付) | | |

1/2000の高分解能

重力加速度設定を日本国内の16エリアから選択可能

水平調整スクリュー式脚部採用

※完全防水ではないので水没すると故障します。

代替品

| | |
|--|-------------------------|
| | 品番 EA715CB-13B |
| | コメント 変更点:持ち手部分付き |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.