

品番：EA715CB-13A

品名：20kg(10g)防滴型デジタルはかり



販売価格	7,590円(税抜) / 8,349円(税込)		
カタログ価格	7,590円(税抜) / 8,349円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/18 03:10現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0760ページ		

仕様

メーカー	カスタム(CUSTOM)	型番	CS-20KS
用途	食品、工場関連の商品、部品の重量など	秤量	20kg
最小目盛	0.01kg(10g)	精度	±20g
計量範囲	0~20kg	サイズ	250(W)×260(D)×108(H)mm
重量	約1900g(電池含む)	材質	樹脂
電源	単2電池×4本(別売)またはACアダプター(別売)	電池寿命	約1,800時間(アルカリ電池使用時)
使用温湿度	0~+40℃、85%RH以下(但し、結露のないこと)	保存温湿度	-10~+60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
防水保護等級	IPX2	機能	風袋機能 オートパワーオフ機能(5/10/20/30/40/50/60/90分より選択)(解除可))

1/2000の高分解能

重力加速度設定を日本国内の16エリアから選択可能

水平調整スクリュー式脚部採用

※完全防水ではないので水没すると故障します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.