

品番：EA715CB-13A

品名：20kg(10g)防滴型デジタルはかり



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 7,590円(税抜) / 8,349円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 7,590円(税抜) / 8,349円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/06/18 01:29現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0760ページ                      |      |   |

#### 仕様

|        |                            |       |   |
|--------|----------------------------|-------|---|
| メーカー   | カスタム(CUSTOM)               | 型番    | CS-20KS   |
| 用途     | 食品、工場関連の商品、部品の重量など         | 秤量    | 20kg  |
| 最小目盛   | 0.01kg(10g)                | 精度    | ±20g  |
| 計量範囲   | 0~20kg                     | サイズ   | 250(W)×260(D)×108(H)mm                                |
| 重量     | 約1900g(電池含む)               | 材質    | 樹脂  |
| 電源     | 単2電池×4本(別売)またはACアダプター(別売)  | 電池寿命  | 約1,800時間(アルカリ電池使用時)                                   |
| 使用温湿度  | 0~+40℃、85%RH以下(但し、結露のないこと) | 保存温湿度 | -10~+60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)                          |
| 防水保護等級 | IPX2                       | 機能    | 風袋機能<br>オートパワーオフ機能(5/10/20/30/40/50/60/90分より選択)(解除可)) |

1/2000の高分解能

重力加速度設定を日本国内の16エリアから選択可能

水平調整スクリュー式脚部採用

※完全防水ではないので水没すると故障します。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.