


品番：EA715CB-27

品名：2000g(1.0g) 電子はかり



販売価格	11,500円(税抜) / 12,650円(税込)		
カタログ価格	11,500円(税抜) / 12,650円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2026/06/17 19:44現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0759ページ		



仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	HL-2000i-JAC
仕様	バリューセット	秤量	2000g
最小目盛	1g	機能	ホールド、オートパワーオフ、風袋引き
載皿サイズ	φ130mm	電源	ACアダプターまたは単3電池×4本(付属)
サイズ	130(W)×192(D)×51(H)mm	重量	530g(電池含む)
表示	7セグメントLCD(文字高13.5mm)	表示書換回数	約5回/秒
使用温湿度範囲	-5℃~35℃、85%RH以下	スバンドリフト	±0.015%/℃ TYP (5℃~35℃)
直線性	±2g	再現性(標準偏差)	1g
電池寿命	約500時間(マンガン電池) 約1000時間(アルカリ電池)	付属品	ステンレス皿、ACアダプタ、収納ケース、モニター用単3乾電池4本、取扱説明書

計量結果ホールド可能、HOLDキーを押すだけの簡単操作

オートパワーオフ機能

風袋引き機能、容器をのせた状態でゼロ表示可能

本体を立てて保管可能

取り外して水洗い可能なステンレス皿

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.