品番: EA715CB-31

品名:30kg(10g) デジタルポータブルスケール



販売価格	52,000円 (税抜)/ 57,200円(税込)				
カタログ価格	52,000円(税抜)/57,200円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/27 02:31現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0771ページ				















仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	SA-30K
秤量	30kg	最小目盛	0.1kg·0.01kg·0.001kg·1g(計量結 果により変動)
材質	アルミダイキャスト	サイズ	330(W)×509(D)×80(H)mm
重量	約6.3kg	載皿サイズ	330×330mm
電源	ACアダプタ(付属)、または単1電池 ×4個(別売)	再現性	標準偏差 0.1kg·0.01kg·0.002kg·2g(計量結 果により変動)
直線性	±0.1kg·±0.01kg·±0.002kg·±2g (計量結果により変動)	スパンドリフト	±20ppm/℃ (5℃~35℃) typ.
表示	7セグメント液晶表示(文字高24mm) 180°反転表示可能	表示書換回数	約10回/秒
使用温湿度範囲	-10~40℃、85%R.H.以下(結露しな いこと)	電池寿命	約700時間
校正分銅值	30kg(出荷時設定)		

大きな取っ手がついているので、はかりたいところに持って行くことができます。

本体ボディ部は一体型アルミダイキャストで形成、頑丈です。

上下反転表示、バックライト付き液晶表示、表示のホールド機能付

薄型かつ頑丈設計により、立てかけて保管することも可能(厚さ73mm)

ペットと自分の体重確認に

自宅、事務所から宅配便出荷時の料金目安に

産廃計量[パッカー車に搭載]に

※ご注意ください

本製品は取引証明用はかり(検定付きはかり)ではありません。

計量結果によって料金が決定する「はかり売り」や、健康診断の体重測定などの証明用途には使用できません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.