

品番：EA715CB-43

品名：5000g( 2g) デジタルはかり(ステン皿)



販売価格	9,640円(税抜) / 10,604円(税込)		
カタログ価格	9,640円(税抜) / 10,604円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/18 01:10現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0760ページ		



#### 仕様

メーカー	カスタム(CUSTOM)	型番	CS-5000SS
秤量	5000g	最小目盛	2g
使用温湿度	0 ~ +40 °C、85 %RH以下(但し、結露のないこと)	保存温湿度	-10 ~ +60 °C、70 %RH以下(但し、結露のないこと)
サイズ	250(W)×260(D)×108(H)mm	載皿サイズ	230(W)×190(D)mm
重量	約2100g(ステン皿と電池を含む)	材質	●本体:樹脂 ●計量皿:ステンレス
電源	単2形乾電池 × 4個(非付属) または ACアダプター(別売)	電池寿命	約1,800時間(アルカリ電池使用時)
校正	可	防水保護等級	IPX2準拠
機能	●オートパワーオフ(5/10/20/30/40 /50/60/90分より選択)(解除可) ●風袋引き	付属品	●取扱説明書(保証書付) ●ステン皿

防滴型構造

1/2000の高分解能。

重力加速度16エリア設定可能

簡単に取り外し洗浄可能なステン皿標準装備。

水平調整スクルー式脚部採用。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.