

品番：EA715CB-6

品名：2,000g(1.0g) 防水型デジタルはかり



販売価格	17,900円(税抜) / 19,690円(税込)		
カタログ価格	17,900円(税抜) / 19,690円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/30 14:40現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0760ページ		



仕様

メーカー	カスタム(CUSTOM)	型番	CS-2000WP
秤量	2000g	最小目盛	1g
精度	±3g	計量範囲	0~2000g
サイズ	250(W)×260(D)×108(H)mm	載皿サイズ	230(W)×190(D)mm
重量	約2500g(電池含む)	材質	●樹脂 ●ステンレス
電源	単2電池×4本(付属)またはACアダプター(別売)	電池寿命	約1,800時間(アルカリ電池使用時)
使用温湿度	0~+40℃、85%RH以下(但し、結露のないこと)	保存温湿度	-10~+60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
防水保護等級	IP65	機能	●風袋機能 ●オートパワーオフ機能(5/10/20/30/40/50/60/90分より選択(解除可能))
用途	食品、工場関連の商品、部品など	付属品	●取扱説明書 ●ステンレス皿 ●単2形乾電池 × 4個

1/2000の高分解能。

重力加速度設定を日本国内の16エリアから選択可能

簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿標準装備。

水平調整可能なスクリュー式足部

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

代替品

	品番 EA715CB-6A
	コメント 変更点: 秤量、持ち手部分付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.