

品番 : EA715CB-8

品名 : 10kg(0.005kg) 防水型デジタルはかり



販売価格	17,900円(税抜)／19,690円(税込)		
カタログ価格	17,900円(税抜)／19,690円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/01/24 19:27現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0760ページ		



仕様

メーカー	カスタム(CUSTOM)	型番	CS-10KWP
秤量	10Kg	最小目盛	0.005kg(5g)
精度	±15g	計量範囲	0～10Kg
サイズ	250(W)×260(D)×108(H)mm	載皿サイズ	230(W)×190(D)mm
重量	約2500g(電池含む)	材質	樹脂、ステンレス
使用温湿度	0～+40 °C、85%RH以下(但し、結露のないこと)	保存温湿度	-10～+60 °C、70%RH以下(但し、結露のないこと)
電源	単2電池×4本(付属)またはACアダプター(別売)	電池寿命	約1,800時間(アルカリ電池使用時)
防水	IP65	機能	<ul style="list-style-type: none">●風袋機能●オートパワーオフ機能(5/10/20/30/40/50/60/90分より選択(解除可能))
用途	食品、工場関連の商品、部品など	付属品	<ul style="list-style-type: none">●取扱説明書●ステンレス皿●単2形乾電池 × 4個(テスト用)
水準器付			
1/2000の高分解能			

重力加速度設定を日本国内の16エリアから選択可能

水平調整可能なスクリュー式足部

簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿標準装備

※完全防水ではないので水没すると故障します。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.