品番: EA715CC-310

品名: 12.0kg(1.0g) 電子はかり



販売価格	29,800円(税抜)/32,780円(税込)				
カタログ価 格	29,800円(税抜)/32,780円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/27 02:30現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0771ページ				





3倍働くトリプルレンジ

仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	EW-12Ki		
秤量(g)	3000.6000.12000	最小目盛(g)	1.2.5		
個数計最大計数	12,000個	載皿サイズ	133×170mm		
100%登録最小質量	100g	電源	AC100V (ACアダプター)		
サイズ	190(W)×218(D)×53(H)mm	重量	約1.5kg		
計量皿材質	SUS304	サンプル数	5, 10, 25, 50または100個		
再現性(標準偏差)	1g·2g·5g	直線性	±1g·±2g·±5g		
感度ドリフト	±20ppm/℃ (10℃~30℃)	表示	7セグメント液晶表示バックライト付き (文字高 16 mm)		
表示書換時間	10回/秒	動作温度·湿度範囲	-10℃~40℃、85%RH以下 (結露し ないこと)		
バッテリ動作時間	約9時間(バックライトオフ時)	個数モード	計数可能最小単位質量:1g		
パーセントモード	パーセント最小表示:0.1%	校正分銅(出荷時設定)	12kg		

グラム、%、個数の3モード表示

秤量3レンジ切替

RS-232Cインターフェイス標準装備				
	「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き			
	ACAI(計数精度自動向上機能)搭載			
	GLP·GMP·GCP·ISO対応出力			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.