

品番：EA715CF-25

品名：20kg(10g) デジタルはかり



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 8,400円(税抜) / 9,240円(税込) | | |
| カタログ価格 | 8,400円(税抜) / 9,240円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/06/17 19:43現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0760ページ | | |

仕様

| | | | |
|---------|----------------------------|---------|-------------------------|
| メーカー | エー・アンド・デイ | 型番 | SH-20K |
| 秤量 | 20kg | 最小目盛 | 0.01kg(10g) |
| 電源 | 単1電池×4個(別売)、ACアダプタ(別売) | 載皿サイズ | 230(W)×190(D)mm |
| サイズ | 265(W)×250(D)×106(H)mm | 重量 | 約2.5kg |
| 表示単位 | kg | 表示 | 7セグメントLCD(文字高25mm) |
| 表示書換回数 | 約10回/秒 | 電池寿命 | 約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時) |
| 使用温湿度範囲 | -10~40℃、85%以下(ただし結露しないこと) | スパンドリフト | ±0.015%/℃(5℃~ 35℃) |
| 標準付属品 | 取扱説明書 | 直線性 | ±0.02g |
| 再現性 | 0.02kg | 校正分銅値 | 20kg±2g |
| ご注意 | 「kg」単位の表示です。ご購入の際はご注意ください。 | | |

風袋引き機能

左右に取手が付いて、持ち運びに便利です。

ワークスケール

高精度 分解能1/2000

全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易

研究室、工場、農業、厨房他で手軽に高精度計量

オートパワーオフ機能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.