

品番：EA715CG-35

品名：1.0kg(0.1g) カウントはかり



販売価格	90,000円(税抜) / 99,000円(税込)		
カタログ価格	90,000円(税抜) / 99,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/30 13:30現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0760ページ		



高い内部分解能と広い係数範囲

仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	FC-1000i
秤量	1kg	最小目盛	0.1g
電源	ACアダプタ(付属)、またはNi-MHバッテリーパック(オプション)	載皿サイズ	205×152mm
重量	約5.5kg	材質	計量皿:SUS304
サイズ	330(W)×462(D)×107(H)mm	バッテリー連続使用時間	約10時間(本体のみ、オプションなし)
再現性(標準偏差)	0.1g	直線性	±0.1g
表示	7セグメント/5×7ドット 蛍光表時間	動作温湿度範囲	5~40°C、85%RH以下(結露しないこと)
表示書換回数	約10回/秒	校正分銅	1kg±0.02g
サンプル数	10個(5,25,50,100個、または任意設定)	登録可能最小単重	標準モード:0.02g 微小モード:0.001g
感度ドリフト	0.002%/°C(5°C~35°C) typ.	通信機能	RS-232C標準、オプションにより+1Chまたは+2Ch可能

ACAI(計数精度自動向上機能)搭載

500品目メモリ(ID別に、単重・風袋・上下限值・総個数)

データ処理ソフトWinCT-UFCで、ID、品目、単重などを一括登録

ライトの点滅に従って、単重登録が完了

個数管理を高精度に実行

コンパレータ表示・ブザー付き、音量約53dB(本体正面1mでの測定)

アルミダイキャストフレーム:堅牢な本体構造が、高い精度と製品の長期安定性を保証します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.