

品番：EA715CG-37

品名：5.0kg(0.5g) カウントはかり



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 83,200円(税抜) / 91,520円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 83,200円(税抜) / 91,520円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/06/17 18:26現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0760ページ                      |      |   |



高い内部分解能と広い係数範囲

#### 仕様

|           |                                    |             |                                 |
|-----------|------------------------------------|-------------|---------------------------------|
| メーカー      | エー・アンド・デイ                          | 型番          | FC-5000i                        |
| 秤量        | 5000g                              | 最小目盛        | 0.5g                            |
| 電源        | ACアダプタ(付属)、またはNi-MHバッテリーパック(オプション) | 載皿サイズ       | 300×280mm                       |
| 重量        | 約6.7kg                             | 材質          | 計量皿:SUS304                      |
| サイズ       | 330(W)×462(D)×117(H)mm             | バッテリー連続使用時間 | 約10時間(本体のみ、オプションなし)             |
| 再現性(標準偏差) | 0.5g                               | 直線性         | ±0.5g                           |
| 表示        | 7セグメント/5×7ドット 蛍光表時間                | 動作温湿度範囲     | 5~40°C、85%RH以下(結露しないこと)         |
| 表示書換回数    | 約10回/秒                             | 校正分銅        | 5kg±0.1g                        |
| サンプル数     | 10個(5,25,50,100個、または任意設定)          | 登録可能最小単重    | 標準モード:0.1g<br>微小モード:0.005g      |
| 感度ドリフト    | 0.002%/°C(5°C~35°C) typ.           | 通信機能        | RS-232C標準、オプションにより+1Chまたは+2Ch可能 |

ACAI(計数精度自動向上機能)搭載

500品目メモリ(ID別に、単重・風袋・上下限值・総個数)

データ処理ソフトWinCT-UFCで、ID、品目、単重などを一括登録

ライトの点滅に従って、単重登録が完了

個数管理を高精度に実行

コンパレータ表示・ブザー付き、音量約53dB(本体正面1mでの測定)

アルミダイキャストフレーム:堅牢な本体構造が、高い精度と製品の長期安定性を保証します。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.