品番: EA715CH-21

品名: 1000g(0.5g) 防水·防塵デジタルはかり



販売価格	29,000円 (税抜)/31,900円(税込)				
カタログ価格	29,000円(税抜)/31,900円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/27 02:34現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0773ページ				









仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	SL-1000WP		
秤量	1000g	最小目盛	0.5g		
電源	単1電池×6本(別売)、またはACアダ プター(別売)	サイズ	266(W)×280(D)×146(H)mm		
載皿サイズ	232×192mm	防塵·防水性能	IP65/JIS5等級準拠		
機能	オートパワーオフ機能、風袋引き機能	重量	約2.9kg		
表示単位	g	使用範囲	0.5~1000g		
使用温湿度範囲	−10~40℃、85%RH以下	表示	7セグメントLCD、文字高25mm		
表示書換回数	約10回/秒	電池寿命	約600時間(20℃、マンガン乾電池使用時) 約1200時間(20℃、アルカリ乾電池使用時)		
直線性	±1g	再現性(標準偏差)	0.5g		
スパンドリフト	±0.015%/℃ TYP (5℃~35℃)	材質	計量皿、本体金属部:SUS304 表示シート:ポリエステルフィルム 本体プラスチック部:ABS 足コマ:PVC		
計量皿だけ取り外して水洗いも可能。					

本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ ※水没には適しません。

代替品



品番 EA715SF-1

コメント 変更点:メーカー、サイズ、電源

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.