品番: EA715CH-23

品名:5000g(2g)防水·防塵デジタルはかり



| 販売価格       | <b>29,000円</b> (税抜)/31,900円(税込)     |      |   |  |  |
|------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価<br>格 | 29,000円(税抜)/31,900円(税込)             |      |   |  |  |
| 在庫数        | 最新在庫: <b>0</b> (2025/11/27 02:38現在) |      |   |  |  |
| 商品入数       | 1                                   | 販売単位 | 台 |  |  |
| カタログページ    | 0773ページ                             |      |   |  |  |









## 仕様

| メーカー         | エー・アンド・デイ                      | 型番        | SL-5000WP  |
|--------------|--------------------------------|-----------|--|
| 秤量           | 5000g                          | 最小目盛      | 2g   |
| 電源           | 単1電池×6本(別売)、またはACアダ<br>プター(別売) | サイズ       | 266(W)×280(D)×146(H)mm   |
| 載皿サイズ        | 232×192mm                      | 防塵·防水性能   | IP65/JIS5等級準拠  |
| 機能           | オートパワーオフ機能、風袋引き機能              | 重量        | 約2.9kg   |
| 表示単位         | g                              | 使用範囲      | 2~5000g  |
| 使用温湿度範囲      | −10~40℃、85%RH以下                | 表示        | 7セグメントLCD、文字高25mm  |
| 表示書換回数       | 約10回/秒                         | 電池寿命      | 約600時間(20℃、マンガン乾電池使用時)<br>約1200時間(20℃、アルカリ乾電池使用時)                |
| 直線性          | ±4g                            | 再現性(標準偏差) | 2g   |
| スパンドリフト      | ±0.015%/℃ TYP (5℃~35℃)         | 材質        | 計量皿、本体金属部:SUS304<br>表示シート:ポリエステルフィルム<br>本体プラスチック部:ABS<br>足コマ:PVC |
| 計量皿だけ取り外して水洗 | いも可能。                          |           | AE-IV-IVO  |

本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ ※水没には適しません。

## 代替品



**品番** EA715SF-3

コメント 変更点:メーカー、サイズ、電源

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.