

品番：EA715CH-25

品名：20.0kg(10g) 防水・防塵デジタルはかり



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 29,000円(税抜) / 31,900円(税込) | | |
| カタログ価格 | 29,000円(税抜) / 31,900円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/04/30 11:12現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|---------|----------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|
| メーカー | エー・アンド・デイ | 型番 | SL-20KWP |
| 秤量 | 20kg | 最小目盛 | 0.01kg(10g) |
| 電源 | 単1電池×6本(別売)、またはACアダプター(別売) | サイズ | 266(W)×280(D)×146(H)mm |
| 載皿サイズ | 232×192mm | 防塵・防水性能 | IP65/JIS5等級準拠 |
| 機能 | オートパワーオフ機能、風袋引き機能 | 重量 | 約3.2kg |
| 表示単位 | kg | 使用範囲 | 0.01~20kg |
| 使用温湿度範囲 | -10~40℃、85%RH以下 | 表示 | 7セグメントLCD、文字高25mm |
| 表示書換回数 | 約10回/秒 | 電池寿命 | 約600時間(20℃、マンガン乾電池使用時) 約1200時間(20℃、アルカリ乾電池使用時) |
| 直線性 | ±0.02kg | 再現性(標準偏差) | 0.01kg |
| スパンドリフト | ±0.015%/℃ TYP (5℃~35℃) | 材質 | 計量皿、本体金属部:SUS304 表示シート:ポリエステルフィルム 本体プラスチック部:ABS 足コマ:PVC |

計量皿だけ取り外して水洗いも可能。

本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ
※水没には適しません。

代替品

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|  | <p>品番 EA715SF-5 コメント 変更点:メ-カ-、サイズ、電源</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.