品番: EA715DB-30A

品名: 30kg(20g) デジタルはかり(検定付)



販売価格	19,900円(税抜)/ 21,890円(税込)				
カタログ価 格	19,900円(税抜)/21,890円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/27 02:34現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0772ページ				







仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	SK-30KI
秤量	30kg	最小目盛	0.02kg(0~20kg) 0.05kg(20~30kg)
機能	風袋引き、オートパワーオフ	電源	単1電池×6本(別売)、 またはACアダプター(別売)
載皿サイズ	230(W)×190(D)mm	サイズ	244(W)×232(D)×137(H)mm
重量	約1.9kg	表示単位	kg
最小測定量	200g	減産式風袋引量	19.98kg
精度等級	4級(使用場所の制限は受けません)	使用範囲	0.2kg~30kg
使用温度範囲	−10℃~40℃、85%RH以下	表示	7セグメントLCD(文字高25mm)
表示書換回数	約10回/秒	測定方式	電気抵抗線式(ロードセル式)
電池寿命	約600時間(マンガン電池使用) 約1200時間(アルカリ電池使用)	材質	本体:ABS 表示シート:ポリエステルフィルム ゴム足:PVC
目量の種類	多目量		
検定品(取引・証明用に使	用できます。)		

検定品(取引・証明用に使用できます。)

大型液晶表示(文字高:25mm)

乾電池とACアダプター(別売)の2電源方式
4級特定計量器取引·証明用(検定付)
容器を載せた状態でゼロ表示可能
オートパワーオフの省エネ設計
※電池寿命はメーカー型式や保存状態、使用環境により性能が異なります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.