


品番：EA715DD-60

品名：60kg(10g) 台はかり



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 43,700円(税抜) / 48,070円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 43,700円(税抜) / 48,070円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/06/17 18:26現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0761ページ                      |      |   |



この商品はお客様組み立て品です。

### 仕様

|           |                               |             |  |
|-----------|-------------------------------|-------------|--|
| メーカー      | エー・アンド・デイ                     | 型番          | FG-60KAM   |
| ※注意※      | 【一部お客様組立品】                    | 秤量          | 60kg   |
| 最小目盛      | 10g                           | 載皿サイズ       | 300(W)×380(D)mm  |
| サイズ       | 300(W)×624(D)×781(H)mm        | 重量          | 11.2kg   |
| 電源        | 単2電池×4本(別売)、又はACアダプタ(付属)が使用可能 | 計量皿材質       | SUS430   |
| 電池寿命      | 約150時間(アルカリ電池使用時)             | 個数モード       | サンプル数: 5個(10個、20個、50個、100個切替可能)<br>サンプル登録制限: 62.5g以上<br>最大計数值: 96,000個 |
| 再現性(標準偏差) | 0.01kg                        | 直線性         | ±0.02kg  |
| スパンドリフト   | ±20ppm/°C(5°C~35°C)           | 表示          | 7セグメント液晶表示(文字高26mm)  |
| 表示モード     | kg(キログラム)、pcs(個数)             | 動作温度・湿度範囲   | -10°C~40°C、85% R.H. 以下(結露しないこと)  |
| 表示書換回数    | 約10回/秒                        | 校正分銅(初期設定値) | 60kg   |

計量物を載せたら約1秒で測定完了

|                             |
|-----------------------------|
| 表示部の角度を上方に調整可、最大角度90度       |
| ポール取り外し、表示部分離可能(ケーブル長1.5m)  |
| kgと個数、2つの表示が切換え可能           |
| 「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き |
| SUS430のステンレス製計量皿を使用         |
| 電源を入れて計量物を載せるだけでOK、操作简单です。  |
| 分解能は1/6000で、精度の高い計量が可能      |
| 面倒な計数も正確で簡単                 |
| 見やすい大きな液晶表示                 |
| ※最小目盛は10gですが、表示は「0.01kg」です。 |

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.