品番: EA715DF-60

品名: 60kg(10g) 台はかり



販売価格	55,000円(税抜)/60,500円(税込)				
カタログ価 格	55,000円(税抜)/60,500円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/27 02:19現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0773ページ				











この商品はお客様組み立て品です

仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	FG-60KAL		
※注意※	【一部お客様組立品】	秤量	60kg		
最小目盛	10g	載皿サイズ	390(W)×530(D)mm		
サイズ	390(W)×774(D)×781(H)mm	重量	16.4kg		
電源	単2電池×4本(別売)、又はACアダプタ (付属)が使用可能	計量皿材質	SUS430		
電池寿命	約150時間(アルカリ電池使用時)	個数モード	サンプル数:5個(10個、20個、50個、 100個切替可能) サンプル登録制限:62.5g以上 最大計数値:96,000個		
再現性(標準偏差)	10g	直線性	±0.02kg		
スパンドリフト	±20ppm/℃(5℃~35℃)	表示	7セグメント液晶表示(文字高26mm)		
表示モード	kg(キログラム)、pcs(個数)	動作温度·湿度範囲	-10℃~40℃、85% R.H. 以下(結露 しないこと)		
表示書換回数	約10回/秒	校正分銅(初期設定值)	60kg		
計量物を載せたら約1秒で測定完了					

表示部の角度を	を上方向に調整可、最大角度90度
ポール取り外し	、表示部分離可能(ケーブル長1.5m)
kgと個数、2つ0	の表示が切換え可能
[HI]'(OK]'(「LO」のコンパレータ表示機能付き
SUS430のステ	テンレス製計量皿を使用
※最小目盛は1	10gですが、表示は「0.01kg」です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.