品番: EA715SE-1

品名: 100kg(500g) デジタル台はかり



販売価格	17,300円 (税抜)/19,030円(税込)				
カタログ価格	17,300円(税抜)/19,030円(税込)				
在庫数	最新在庫: 3 (2025/07/16 23:03現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0773ページ				





仕様

メーカー	シンワ測定	型番	70108
秤量	100kg	最小目盛	0.05kg
コード長	650mm	サイズ	計量台:276(W)×291(D)×33(H) mm 操作部:108(W)×120(D)×55(H) mm
材質	本体: ガラス 計量台: ステンレス 操作部: ABS樹脂	重量	3.38kg
精度	±500g	使用環境	5~35℃(結露しないこと)
電源	ACアダプタ(付属)又は 9V電池×1個(付属)	機能	・風袋引機能・オートパワーオフ機能(約4分)
用途	農作物などの計量に。		

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

比較測定用パーセントモード付 (5kg以上の被測定物)

サビに強いステンレス製プラットホーム(皿)を採用しました。

高さが低い(33mm)ので重量物を載せる時に便利です。

文字高15mmで読み取りやすい液晶表示です。

見やすい位置で測れる隔測式です。

隔測式なので、計量皿から計量物がはみ出ても見やすい位置に操作部を置くことができます。(操作部を持っての計量はできません。)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.