


品番：EA715SF-5

品名：20.0kg(10g) 防水・防塵デジタルはかり



販売価格	11,700円(税抜) / 12,870円(税込)		
カタログ価格	11,700円(税抜) / 12,870円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/30 12:22現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0761ページ		



仕様

メーカー	シンワ測定	型番	70040
秤量	20kg	最小目盛	0.01kg(10g)
最小秤量	0.04kg	機能	オートパワーオフ、バックライト、風袋引き
電源	単2電池×4本(付属)または、ACアダプター(別売)	サイズ	250(W)×223(D)×80(H)mm
載皿サイズ	224×176mm	重量	1.6kg
材質	本体:ABS樹脂 計量皿:ステンレス	防塵・防水性能	IP54
液晶表示	LCD 文字高表示30mm	精度	±0.03kg
使用温湿度範囲	温度:5~35℃ 湿度:85%以下		

風袋引機能付で容器の重さを引いた測定ができます。

使用する地域に合わせて重力加速度を設定できます。

文字高30mmで大きく見やすい液晶を採用しました。

濡れても安心の防塵防水仕様です。

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.