

品番：EA716

品名：0-50.00N フォースゲージ



販売価格	36,000円(税抜)／39,600円(税込)		
カタログ価格	36,000円(税抜)／39,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/05/13 16:05現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0765ページ		



仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	AD-4932A-50N
測定範囲	0～50.00N	測定単位	N(ニュートン)
表示分解能	0.01N	測定精度	±(0.4%rdg+1dgt)常温
許容最大荷重	68N	最大変位置	約0.25mm
電源	単3電池×6本(付属)	サイズ	83(W)×39(D)×227(H)mm
応答速度	約0.2秒(ファースト)、約0.6秒(スロー)	表示	5桁LCD、(文字高10mm)
オーバーレンジ表示	”----”表示	電池寿命	マンガン電池使用で約20時間(消費電流約24mA)
重量	約550g(電池含む)	ゼロ調整範囲	全測定範囲(通常測定とピーク・ホールド測定)
動作温湿度範囲	0℃～50℃ 80%RH以下(結露しないこと)	保存温湿度範囲	0℃～50℃ 80%RH以下(結露しないこと)
付属品	キャリングケース、アタッチメント(延長ロッド、圧縮円盤形、フック形、円錐形、ノミ形)、モニタ用電池、取扱説明書		
コンセントの差込み、引抜き測定、練り材質などの硬度測定、車のアクセル、ブレーキの押付力測定、ガラス、セラミックの硬度測定			
引張、圧縮力を簡単に測定できます			

ピークホールド機能付き
ワンボタンで表示方向の切り替えが可能です
ゼロボタンを押すだけでゼロ調整ができます。
ボタンを押すだけで、表示速度を切り替えられます。
テストスタンドにも取り付けられます。
注意: 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.