

品番：EA716B-11

品名：30-300mN ダイアルテンションゲージ



販売価格	15,000円(税抜) / 16,500円(税込)		
カタログ価格	15,000円(税抜) / 16,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/06 00:28現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0758ページ		



測定子先端

仕様

メーカー	新潟精機	型番	DITG-30PJ
測定範囲	30~300mN	最小表示	10mN
目盛仕様	30-300-30	指示誤差	±0.5目盛
サイズ	本体:47(W)×19(D) ×55(H)mm	材質	本体:ABS 測定子:スチール
重量	55g	用途	ボタンの押圧力、バネ張力の測定に
付属品	●PCケース		

置針式なので、測定時の瞬間最高値を簡単に読み取ることができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.