品番: EA716B-14

品名: 0.15-1.5N ダイヤルテンションゲージ



販売価格	11,700円 (税抜)/12,870円(税込)				
カタログ価 格	11,700円(税抜)/12,870円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/15 18:23現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0770ページ				









仕様

メーカー	新潟精機	型番	DITG-150PJ
測定範囲	0.15~1.5N	最小表示	0.05N
目盛仕様	0.15-1.5-0.15	指示誤差	±0.5目盛
サイズ	本体:47(W)×19(D) ×55(H)mm	材質	本体:ABS 測定子:スチール
重量	55g	用途	ボタンの押圧力、バネ張力の測定に
付属品	●PCケース		

置針式なので、測定時の瞬間最高値を簡単に読み取ることができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.