

品番 : EA716D-3

品名 : A20未満/110mm デュロメーター(ダイヤル)



販売価格	37,000円(税抜) / 40,700円(税込)		
カタログ価格	37,000円(税抜) / 40,700円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/06/01 13:05現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0765ページ		



品名	EA716D-3
メーカー	新潟精機
型番	ADM-E
測定範囲	A20未満
表示精度	±1目盛
取付軸径	φ60mm
ダイヤル径	φ110mm
厚(mm)	適用試験片厚:10.0以上
サイズ(W×D×H)mm	60×31×113
材質	本体:アルミ 押針:HM35(SKH55)
重量	170g
用途	軟質ゴム、消しゴム、フィルムロール、低硬さエラストマーなどの硬さ測定に
付属品	●PCケース

仕様

メーカー	新潟精機	型番	ADM-E
測定範囲	A20未満	表示精度	±1目盛
取付軸径	φ60mm	ダイヤル径	φ110mm
厚(mm)	適用試験片厚:10.0以上	サイズ(W×D×H)mm	60×31×113
材質	本体:アルミ 押針:HM35(SKH55)	重量	170g
用途	軟質ゴム、消しゴム、フィルムロール、低硬さエラストマーなどの硬さ測定に	付属品	●PCケース

ゴム、プラスチックの硬さを測る硬度計です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.