

品番 : EA716D-3

品名 : A20未満/110mm デュロメーター(ダイヤル)



販売価格	40,000円(税抜) / 44,000円(税込)		
カタログ価格	40,000円(税抜) / 44,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/04 21:37現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0753ページ		



#### 仕様

メーカー	新潟精機	型番	ADM-E
測定範囲	A20未満	表示精度	±1目盛
取付軸径	φ60mm	ダイヤル径	φ110mm
厚(mm)	適用試験片厚:10.0以上	サイズ(W×D×H)mm	60×31×113
材質	本体:アルミ 押針:HM35(SKH55)	重量	170g
用途	軟質ゴム、消しゴム、フィルムロール、低硬さエラストマーなどの硬さ測定に	付属品	●PCケース

ゴム、プラスチックの硬さを測る硬度計です。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.