

品番：EA717A-10

品名：デジタルオシロスコープ



販売価格	86,000円(税抜) / 94,600円(税込)		
カタログ価格	86,000円(税抜) / 94,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/04/28 02:12現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	AD-5142D
周波数帯域	50MHz	チャンネル数	入力:2ch
軸	垂直感度:2mV~10V/div(1-2-5ステップ) 水平感度:メインモード1ns~50s/div(1-2.5-5ステップ)、ロールモード50ms~50s/div	精度	垂直:±(3%rdg+0.1div+1mV) 水平:±0.01%
測定項目	電圧:p-p値、振幅、平均値、実効値、ハイ値、ロー値、最大値、最小値、上オーバーシュート、下オーバーシュート、上プリーシュート、下プリーシュート 時間:周波数、周期、立上時間、立下時間、+パルス幅、-パルス幅、デューティ比	電源	100V~240V
解像度	234(垂直)×320(水平)	サイズ	310(W)×140(D)×142(H)mm
重量	2.7kg	付属品	電源ケーブル、プローブセット、取扱説明書

周波数帯域50MHz

最高サンプリングレート:250MS/s(1ch時)

メモリー長:4k(各ch)

5.6インチTFTカラーディスプレイ

6桁周波数カウンター機能

演算機能、自動測定機能つき

波形とパネル設定保存/呼出機能つき

GO/NO-GO機能つき

USBポートつき

代替品

	<p>品番 EA717A-10A</p> <p>コメント 変更点:周波数帯域、メモリ-長等</p>
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.