

品番：EA719AC-2A

品名：300x130mm スクエアー・アルミ台付



販売価格	3,560円(税抜) / 3,916円(税込)		
カタログ価格	3,560円(税抜) / 3,916円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/27 03:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0721ページ		



#### 仕様

メーカー	シンワ測定	型番	62308
サイズ(mm)	300×130	直角度(mm/100mm)	0.1
台の長さ×幅×厚さ	130×40×14mm	竿の長さ×幅×厚さ	300×40×1.5mm
角度精度	45°:100mmにつき0.4mm以下 90°:100mmにつき0.1mm以下	長さの許容差	±0.2mm
重量	250g	材質	台:アルミ 竿:ステンレス
用途	・直角の検査、ケガキに。 ・45°のケガキに。		

#### 表裏同目

竿に目盛が入っているので、寸法も測れます。

台のベースが大きいので、直角が確認しやすくなっています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.