



品番：EA719AP-4

品名：250x175mm T型スクエアー



販売価格	16,200円(税抜) / 17,820円(税込)		
カタログ価格	16,200円(税抜) / 17,820円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/07 01:09現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0735ページ		



仕様

メーカー	新潟精機	型番	TS-250
サイズ(mm)	250×175	直角度(mm)	±0.045
呼び寸法	250mm	長片全長	250mm
長片幅	29mm	長片厚	3.5mm
底面全長	175mm	底面幅	26mm
底面厚	16mm	重量	745g
材質	本体:機械構造用炭素鋼	用途	一般工作、ケガキ用

長片は底面の中心側面に切り込みをつけ、鉋止めされた台付スコヤです。

端面からの直角ケガキ作業に最適です。

代替品

	品番 EA719AP-5 コメント 300mm
--	----------------------------

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.