

品番：EA719DA-13

品名：25mm Vブロックセット(クランプ 付)

			
販売価格	53,000円(税抜)／ 58,300円(税込)		
カタログ価格	53,000円(税抜)／58,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/08/28 17:12現在）		
商品入数	2	販売単位	個
カタログページ			



サイドの溝に1/4-20の穴が開いており、旋盤に取付けや、マグネットチャックに取り付け可能

仕様

適応サイズ	φ4～25mm	精度	平行度・直角度・平面度:0.005mm
サイズ	32(W)×42(D)×32(H)mm	重量	0.26kg×2個
構成	Vブロック(2個)、クランプ(2個)(一対組合わせ)		
このVブロックセットは極めて高い精度を得る為に精密に研磨されています。			
V溝は中心・平行になっており、両サイドには角型の溝が彫られています。			
このVブロックは焼入れ研磨鋼製で、各ペアごとに番号が刻印されているため同じ向きでのセッティングが簡単に出来るようになっています。			
各ブロックの両サイドには1/4-20のネジ穴が開けられており、アングルブロックに取り付けられるようになっています。Vブロックを取り付けたアングルブロックは旋盤の面板に取り付けるかあるいは磁気チャックに固定することができます。			
各々のブロックは約32mm角、長さ約40mmです。			

代替品

	
品番	EA719DA-21
コメント	適応サイズ: φ7-40mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.