品番: EA719DB-33

品名:80x67x96mm Vブロック(マグネット付/2個)



販売価格	<b>75,500円</b> (税抜)/83,050円(税込)				
カタログ価 格	75,500円(税抜)/83,050円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/22 07:03現在)				
商品入数	2	販売単位	ST		
カタログページ	0744ページ				





## 仕様

適応パイプ(mm)	φ6~66	サイズ(mm)	80×67×96		
重量(kg)	2.9(1個当たり)	平行精度	0.004mm		
V溝直角度	90°	入数	2個		
材質	特殊鋼	吸着力(上·下面/V溝)	400/900N		
上·下面/V溝に磁力が働きます。					
磁力切替可能です。					

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.