

品番 : EA719DB-41

品名 : 75x 25x 34mm Vブロック(角度調整付)



販売価格	18,100円(税抜) / 19,910円(税込)		
カタログ価格	18,100円(税抜) / 19,910円(税込)		
在庫数	最新在庫: 30 (2025/08/03 12:10現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0744ページ		



Precisely Hardened



Position and Angle



仕様

適応パイプ(mm)	φ4~40	サイズ	75×25×34(H)mm
可変角度	0~60°(目盛り付)	V溝角度	90°
材質	工具鋼	硬度	HRC50~55
直角度	0.01mm(10μm)	重量(kg)	0.45

角度が必要な穴あけ、フライス加工、セットアップ作業に役立ちます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.