



品番：EA719DH-11

品名：70x38x 50mm/ 66N V型マグネットブロック(2個)



販売価格	45,300円(税抜)／ 49,830円(税込)		
カタログ価格	45,300円(税抜)／49,830円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/27 02:42現在)		
商品入数	2	販売単位	組
カタログページ	0734ページ		



仕様

メーカー	テクノプラン	型番	CMV-50
用途	測定、穴あけ、ケガキ、ワイヤーカット加工での精密作業保持具に 三次元測定機及び各種測定システムの保持具に	吸着力	66N(6.7kgf)
精度	平行度・平面度:10μm 直角度:20μm	適応パイプ(mm)	φ20～40
最大使用可能径	φ50mm	サイズ(W×D×H)	70×38×50mm
重量	1.0kg(1個)	入数	2個
両面に磁力ON/OFF機能が設計されています			
V面、上面、両側面(一部)に吸着			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.