

品番：EA719K-20

品名：溶接ゲージ(ステンレス製)



販売価格	17,200円(税抜)／ 18,920円(税込)		
カタログ価格	17,200円(税抜)／18,920円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 （2025/07/10 08:59現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0764ページ		



仕様

メーカー	新潟精機	型番	WG-2
測定範囲(サイズ)	本体直尺目盛:40mm 余盛高さ:10mm すみ肉脚長:10mm (最小読取值:0.1) すみ肉のど厚:10mm アンダーカット深度:10mm ルート間隔:0.5～5mm 丸棒径:20mm 開先(ベベル)角度:0～60°(最小読取值:5°)	精度	長さ寸法の測定:±0.2mm(隙間測定±0.4mm) 角度測定:±0.7°
サイズ	67×4.3×70mm	材質	ステンレス
重量	91g	用途	溶接の余盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定に
付属品	●ビニールケース		
溶接の余盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定に			
堅牢、軽便で携帯に便利(ビニールケース付)です。			
アンダーカット測定ができます。			
合格書付です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.