

品番：EA719K-4

品名：溶接ゲージ(ステンレス製/軽量)



販売価格	1,880円(税抜)／2,068円(税込)		
カタログ価格	1,880円(税抜)／2,068円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/06/07 07:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0095ページ0765ページ		



仕様

メーカー	シンワ測定	型番	58692
サイズ	56×48×5mm	重量	25g
材質	ステンレス	測定範囲	余盛高さ:20mm すみ肉脚長:20mm すみ肉のど厚:20mm 開先(ベベル)角度:0°～60° (最小読取値:5°)
精度	脚長・板厚測定:±0.3mm ベベル角度測定:±2.0°	用途	すみ肉の大きさ(脚長)、ベベル角度、板厚(20mmまで)の測定に。
軽量・薄型で携帯に便利です。			
ゲージが短いため、板材を置いたままベベル角度の測定ができます。			
ゲージの先端がすみ肉を避ける形状のため、より正確に脚長の測定ができます。			
ストラップ穴付			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.